

# TTC-6-2XTVSD-12DC-PT - Scaricatore di sovratensione



2906807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906807>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Protezione fine contro la sovratensione per due fili di segnale con potenziale di riferimento comune. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.



## I vantaggi

- Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
- Installazione rapida e senza utensili dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni grazie alla connessione Push-in
- Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura

## Dati commerciali

Codice articolo	2906807
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL2262
Codice prodotto	CL2262
GTIN	4055626135717
Peso per pezzo (confezione inclusa)	31,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	25 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

# TTC-6-2XTVSD-12DC-PT - Scaricatore di sovratensione

2906807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906807>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR
Famiglia di prodotti	TERMITRAB complete
Classe di prova IEC	C1
	C2
	C3
Tipo	Modulo guida monolitico

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2


### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	12 V DC
-------------------------	---------

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigida	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	6,2 mm +0,1 mm
Altezza	105,8 mm
Profondità	69,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)

### Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
	grigio chiaro (RAL 7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Materiale isolante	PBT
Materiale custodia	PBT

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

# TTC-6-2XTVSD-12DC-PT - Scaricatore di sovratensione



2906807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906807>

## Circuito di protezione

Direzione di azione	Line-Earth Ground
Tensione nominale $U_N$	12 V DC
Tensione massima continuativa $U_C$	15 V DC 10 V AC
Corrente nominale	6 A (55 °C)
Corrente conduttori di terra $I_{PE}$	$\leq 200 \mu\text{A}$
Corrente nominale dispersa $I_n$ (8/20) $\mu\text{s}$ (filo-terra)	0,5 kA
Corrente dispersa $I_{Total}$ (8/20) $\mu\text{s}$	2 kA
Livello di protezione $U_p$ (conduttore-terra)	$\leq 35 \text{ V}$ (C1 - 1 kV / 500 A) $\leq 40 \text{ V}$ (C2 - 2 kV/1 kA) $\leq 25 \text{ V}$ (C3 - 25 A) $\leq 25 \text{ V}$ (C3 - 100 A)
Tempo di eccitazione tA (filo-terra)	$\leq 1 \text{ ns}$
Attenuazione d'inserzione aE, asimm.	tip. 0,3 dB ( $\leq 130 \text{ kHz} / 150 \Omega$ )
Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (PE) nel sistema a 150 $\Omega$	tip. 420 kHz
Capacità (filo-terra)	tip. 5,2 nF
Resistenza per percorso	$\leq 100 \text{ m}\Omega$
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna
Prefusibile necessario massimo	6,3 A (FF)
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra)	C1 - 1 kV / 500 A C2 - 2 kV / 1 kA C3 - 100 A

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	$\leq 4000 \text{ m}$ (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %

## Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61643-21
Nota	2000 + rettifica 2001 + A1:2008, modificato + A2:2012

### EN 61643-21

Norme/disposizioni	EN 61643-21
Nota	2001 + A1:2009 + A2:2013

## Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: TH 35 - 7,5 mm
-------------------	-----------------------------------

# TTC-6-2XTVSD-12DC-PT - Scaricatore di sovratensione




2906807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906807>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno schema

TTC-6-2XTVSD-...									
Category	1oo1 architecture, HFT=0				1oo2 architecture, HFT=1				
	PFD <sub>AVG</sub>	PFH	Used budget of SIL 2 SIF		PFD <sub>AVG</sub>	PFH	CCF	Used budget of SIL 3 SIF	
			PFD <sub>AVG</sub>	PFH				PFD <sub>AVG</sub>	PFH
	1.12·10 <sup>-6</sup>	2.00·10 <sup>-10</sup> 1/h	0.0%	0.0%	5.62·10 <sup>-8</sup>	1.00·10 <sup>-11</sup> 1/h	5%	0.0%	0.0%
					1.12·10 <sup>-7</sup>	2.00·10 <sup>-11</sup> 1/h	10%	0.0%	0.0%
Calculation based on exida report, Phoenix Contact 16/06-072 R023 V3R1 exida Profile 1, FMEDA Analysis 2, T <sub>proof</sub> : 1 year, MT: 10 years, MTTR: 24 hours, PTC: 99% Used standards IEC/EN 61508, edition 2010 (device specific) IEC/EN 61511, edition 2016 + COR1:2016 + A1:2017 (system specific)									

## Scenari della sicurezza funzionale


# TTC-6-2XTVSD-12DC-PT - Scaricatore di sovratensione




2906807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906807>

Diagramma



Schema di collegamento



# TTC-6-2XTVSD-12DC-PT - Scaricatore di sovratensione



2906807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906807>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906807>



**CSA**

ID omologazione: 70136717



**DNV GL**

ID omologazione: TAE000027G



**UL Listed**

ID omologazione: FILE E 138168



**CSAus**

ID omologazione: 70136717

**UAE-RoHS**

ID omologazione: 22-06-16191

**Functional Safety**

ID omologazione: 16-06-072 R023 V3R1

# TTC-6-2XTVSD-12DC-PT - Scaricatore di sovratensione



2906807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906807>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

### ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

# TTC-6-2XTVSD-12DC-PT - Scaricatore di sovratensione



2906807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906807>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	d60d1ef8-b222-40c6-9278-1336f12f6f1e

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,796 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)