

EEM-EM355 - Misuratore

2908578

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908578>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Contatore di energia trifase per la misurazione della potenza attiva con misurazione del trasformatore di corrente 1 A/5 A in reti fino a 500 V, con uscita S0, con ingresso digitale e interfaccia RS-485, certificato secondo la direttiva MID



Dati commerciali

Codice articolo	2908578
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CMMC11
Codice prodotto	CMMC11
GTIN	4055626338231
Peso per pezzo (confezione inclusa)	360,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	360 g
Numero tariffa doganale	90283019
Paese di origine	IT

EEM-EM355 - Misuratore

2908578

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908578>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	II (EN 50470-1)
----------------------	-----------------

Caratteristiche di isolamento

Grado di inquinamento	2
-----------------------	---

Display

Tipologia del display	Visualizzazione LCD con retroilluminazione bianca
-----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Classe di precisione	Classe B (EN 50470-3)
	Classe 1 (EN 62053-21)
Resistenza alla tensione	6 kV
	4 kV (EN 50470-3, 7.2)

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	Alimentazione dal circuito di misura
---------------------------------	--------------------------------------

Dati di ingresso

Misurare

Range tensione d'ingresso	3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V)
Potenza assorbita	3,5 VA (1 W)
Frequenza	45 Hz ... 65 Hz
Corrente di avviamento I_{st}	0,002 A
Corrente minima I_{min}	0,01 A
Corrente limite I_{max}	6 A
Corrente transitoria I_{tr}	0,05 A
Corrente di riferimento I_{ref}	1 A
Corrente nominale secondaria I_{sn}	1 A
	5 A
Rapporto del trasformatore di corrente	1 ... 10000 (max. 10000/1 o 50000/5)
Carico del trasformatore di corrente	1,5 mΩ
Energia attiva (EN 50470-3)	Classe B
Energia attiva (IEC 62053-21)	Classe 1
Energia reattiva (IEC 62053-23)	Classe 2

Digitale

Descrizione dell'ingresso	Attivo optoisolato
Range tensione d'ingresso	80 V AC/DC ... 276 V AC/DC

Dati di uscita

EEM-EM355 - Misuratore



2908578

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908578>

Uscita S0

Descrizione dell'uscita	Passivo optoisolato
Max. tensione commutabile	27 V DC
Max. corrente d'inserzione	27 mA
Tempo d'impulso	50 ms ±2 ms
Pausa tra	30 ms ±2 ms
LED a impulsi	10000 imp/kWh
Costante del contatore	100 imp/kWh, kVAh, kvarh
Costante del contatore	1000 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 1 ... 4)
	200 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 5 ... 24)
	40 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 25 ... 124)
	8 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 125 ... 624)
	1 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 625 ... 3124)
	0,1 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 3125 ... 10000)

Dati di collegamento

Collegamento per misurazione

Denominazione	Collegamento per misurazione
---------------	------------------------------

Connessione conduttori

Tipo di connessione	Connessione a vite
rigido	1,5 mm ² ... 6 mm ²
flessibile	1,5 mm ² ... 6 mm ²
AWG	16 ... 10 (rigido/flessibile)
Coppia di serraggio	1,5 Nm

altri collegamenti

Denominazione	altri collegamenti
---------------	--------------------

Connessione conduttori

Tipo di connessione	Connessione a vite
rigido	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
flessibile	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
AWG	26 ... 16 (rigido/flessibile)
Coppia di serraggio	0,5 Nm

Interfacce

Comunicazione:

Protocollo di comunicazione	Modbus
Standard di comunicazione	RS-485
Range velocità di trasmissione	300 Bit/s ... 57600 Bit/s
Parità	dispari, pari, nessuna

Dimensioni

EEM-EM355 - Misuratore

2908578

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908578>



Dimensioni articolo

Larghezza	72 mm
Altezza	90 mm
Profondità	67 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (Lato anteriore)	IP51 (Lato anteriore)
Grado di protezione (Connessioni)	IP20 (Connessioni)
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 75 °C
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento)	80 %
Ambiente meccanico	M1
Ambiente EMC	E2

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

MID

Siglatura	Conforme MID
-----------	--------------

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	EN 50470-1
	EN 50470-3

EEM-EM355 - Misuratore




2908578

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908578>

Disegni

Disegno collegamento



EEM-EM355 - Misuratore

2908578

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908578>



Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908578>



EAC

ID omologazione: RU *-DE.A*30.B.01628

MID

ID omologazione: No. 306/MID

EEM-EM355 - Misuratore

2908578

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908578>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27142330
ECLASS-15.0	27142330

ETIM

ETIM 9.0	EC002301
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

EEM-EM355 - Misuratore

2908578

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908578>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com