

# VIP-PA-PWR/20XOE/ 4,0M/1756 - Adattatore frontale

2908865

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908865>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore frontale VIP-VARIOFACE con cavo circolare schermato confezionato per ControlLogix® 1756 I/O, possibilità di connessione di 1 x 20 conduttori singoli

## I vantaggi

- I singoli moduli I/O vengono bloccati sul controllore per garantire una connessione sicura
- La levetta integrata aiuta nella procedura di rimozione dalla scheda I/O
- Targhetta per la siglatura da applicare
- Collegamento 1:1
- Estremità aperta su un lato
- Siglatura singoli conduttori: 1, 2, 3, 4, ...
- Conduttori singoli con capocorda
- Connessione schermata: tipo UL AWM, Style 1007, cavo 18 AWG (0,82 mm<sup>2</sup>), nero, lunghezza 0,5 m

## Dati commerciali

Codice articolo	2908865
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK232R
Codice prodotto	DK232R
GTIN	4063151465865
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.374 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.374 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	US

# VIP-PA-PWR/20XOE/ 4,0M/1756 - Adattatore frontale

2908865

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908865>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

#### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche

Tensione d'esercizio max. ammissibile	250 V AC/DC
Max. corrente consentita	3 A (per singolo conduttore a 60 °C)
	4 A (per singolo conduttore a 40 °C)

#### Controllore supportato ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Scheda I/O adatta	1756-IA16
	1756-IB16
	1756-OA16
	1756-OA8
	1756-OB16E
	1756-OB8
	1756-OF4
	1756-OF8
	1756-CFM
	1756-IA8D
	1756-IC16
	1756-IG16
	1756-IN16
	1756-IV16
	1756-OA8D
	1756-OA8E
	1756-OC8
	1756-OF8H
	1756-OG16
	1756-ON8
	1756-OV16E
	1756-PLS

### Dati di collegamento

#### Livello di controllo

Collegamento	Attacco connettore
Nota	Innestabile su schede I/O a 20 pin

#### Livello di campo

Collegamento	Fili singoli
--------------	--------------

# VIP-PA-PWR/20XOE/ 4,0M/1756 - Adattatore frontale

2908865

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908865>



Numero collegamenti	20
Numero di poli	1
Nota	I conduttori sono siglati e dotati di capocorda.

## Dimensioni

Cavi	
Lunghezza	4 m

## Cavo / linea

Numero di poli	20
Schermato	sì
Tipo di conduttore	Cavo circolare confezionato schermato
Linea segnale AWG	18
Sezione del conduttore	20x 0,82 mm <sup>2</sup>
Diametro filo con guaina isolante	1,7 mm ±0,0254
Diametro esterno conduttore	12,75 mm ±0,3 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	grigio
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza linea	≤ 40 Ω/km (20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Raggio di piegatura minimo, fisso	87,4 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	125 mm
Assenza di alogeni	no
Resistenza alla fiamma	UL VW-1
	CSA FT-1

## 1X1.0 [PVC]

Tipo di cavo	1X1.0 [PVC]
Versione di cavi	Adattatore frontale con cavo e 20 estremità aperte

## Codice colore: Filo singolo

nero	Connettore ControlLogix® (1) = ()
marrone	Connettore ControlLogix® (2) = ()
rosso	Connettore ControlLogix® (3) = ()
arancione	Connettore ControlLogix® (4) = ()
giallo	Connettore ControlLogix® (5) = ()
verde	Connettore ControlLogix® (6) = ()
blu	Connettore ControlLogix® (7) = ()
viola	Connettore ControlLogix® (8) = ()
grigio	Connettore ControlLogix® (9) = ()
bianco	Connettore ControlLogix® (10) = ()
bianco-nero	Connettore ControlLogix® (11) = ()
bianco-marrone	Connettore ControlLogix® (12) = ()
bianco-rosso	Connettore ControlLogix® (13) = ()

# VIP-PA-PWR/20XOE/ 4,0M/1756 - Adattatore frontale

2908865

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908865>



bianco-arancione	Connettore ControlLogix® (14) = ()
bianco-giallo	Connettore ControlLogix® (15) = ()
bianco-verde	Connettore ControlLogix® (16) = ()
bianco-blu	Connettore ControlLogix® (17) = ()
bianco-viola	Connettore ControlLogix® (18) = ()
bianco-grigio	Connettore ControlLogix® (19) = ()
marrone-nero	Connettore ControlLogix® (20) = ()

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione (IP20)	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C
Posizione elevata	< 2000 m

## Omologazioni

### Dati UL

Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento)	< 95 %
--	--------

## Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	UL 61010-2-201
--------------------	----------------

## Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

# VIP-PA-PWR/20XOE/ 4,0M/1756 - Adattatore frontale

2908865

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908865>



## Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908865>



**UL classified**

ID omologazione: FILE E238705



**cUL Classified**

ID omologazione: FILE E238705



**cUL Recognized**

ID omologazione: FILE E196811



**UL Recognized**

ID omologazione: FILE E196811

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

### ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)