

SB 10-8-T IP - Ponticello sezionatore



3026496

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3026496>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, numero poli: 10, colore: arancione



Dati commerciali

Codice articolo	3026496
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
GTIN	4055626021256
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11,64 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,99 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

SB 10-8-T IP - Ponticello sezionatore



3026496

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3026496>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello sezionatore
Numero di poli	10
Passo	8,2 mm
Potenziali	1

Dimensioni

Larghezza	80,9 mm
Altezza	15,6 mm
Profondità	15,6 mm
Passo	8,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	arancione (RAL 2003)
Materiale	Rame, stagnato
Materiale isolante	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

SB 10-8-T IP - Ponticello sezionatore



3026496

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3026496>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SB 10-8-T IP - Ponticello sezionatore



3026496

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3026496>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com