

EMG 12-LG/SET - Custodie per l'elettronica



2942962

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942962>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set di custodia per elettronica, comprendente custodia per elettronica e blocchi di morsetti per circuiti stampati, passo 5

Dati commerciali

Codice articolo	2942962
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHCBA
Codice prodotto	ACHCBA
GTIN	4017918080921
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25,65 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	25,65 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

2942962

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942962>

Set composto da

MKDS 3/ 2 - Morsetto per circuiti stampati

1711026

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1711026>




Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: MKDS 3, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set custodia
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EMG
Famiglia di prodotti	EMG...-LG
Tipo	Base custodia, copertura opzionale smontabile, connessione integrata
Numero di poli	4
Passo	5 mm
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	12,5 mm
Altezza di installazione	47,5 mm
Altezza NS 35/7,5	55 mm
Profondità	75 mm
Lunghezza	75 mm
Passo	5 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Materiale Custodia	PC (rinforzata con fibra di vetro)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C


EMG 12-LG/SET - Custodie per l'elettronica

2942962

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942962>

Disegni


Disegno quotato



1 = parte superiore c.s.

B = larghezza custodia

Disegno quotato



Passo da 5 mm

a = superficie equipaggiabile 38 mm nella calotta

b = superficie equipaggiabile 45 mm nella custodia

EMG 12-LG/SET - Custodie per l'elettronica



2942962

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942962>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27190301
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	4aec5379-f051-4dd5-acc8-35ae53995287