

CM 90-LG/H 12,5/BO BK - Custodie per l'elettronica



2944876

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2944876>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia completa, Custodia completa, con feritoie di ventilazione, larghezza: 90 mm, profondità: 75 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante

La figura illustra le versioni CM 62-LG/H 35/BO e CM 90-LG/H 12,5 BO

I vantaggi

- Custodie robuste
- Montaggio semplice a scatto sulla guida DIN simmetrica a norma EN 60715
- Alloggiamento dell'elettronica con protezione dal contatto accidentale e da forme d'inquinamento
- Varietà delle soluzioni per l'alloggiamento dei vari componenti di collegamento (da connettori multipolari a morsetti per circuiti stampati per l'elettronica)

Dati commerciali

Codice articolo	2944876
Pezzi/conf.	4 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	4 Pezzi
Codice vendita	ACHCDA
Codice prodotto	ACHCDA
GTIN	4017918081737
Peso per pezzo (confezione inclusa)	160 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	160 g
Numero tariffa doganale	84879090
Paese di origine	DE

2944876


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2944876>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodia completa
Serie di custodie	CM
Famiglia di prodotti	CM LG
Tipo	Custodia chiusa, feritoie di ventilazione
Apertura di ventilazione disponibile	sì

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	90 mm
Profondità	75 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (RAL 9005)
Materiale Custodia	PC (rinforzata con fibra di vetro)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
----------------------------------	--

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------


Disegni

Disegno quotato




Misura A=115.5 mm; misura B=75 mm; misura C=90 mm

Disegno quotato




C. s. 1, 7: Misura A: 87,5 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm
C. s. 8,13: Misura A: 72,5 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm

Disegno quotato



Disegno schema



2944876

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2944876>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,873 kg CO2e
---------	---------------