


2947912

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2947912>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Circuito stampato per il montaggio di componenti elettronici



Dati commerciali

Codice articolo	2947912
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHCBZ
Codice prodotto	ACHCBZ
GTIN	4017918083021
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,7 g
Numero tariffa doganale	85340019
Paese di origine	DE

P 1-EMG 30 - Scheda c.s.

2947912

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2947912>



Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Circuito stampato
Serie di custodie	EMG
Famiglia di prodotti	EMG

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
-------------------	------------------

Disegni



Passo da 5 mm

a = superficie equipaggiabile 38 mm nella calotta

b = superficie equipaggiabile 45 mm nella custodia

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27260692
ECLASS-15.0	27260692

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,375 kg CO2e
---------	---------------