# EMK 12-B2 - Custodie per l'elettronica

2948995

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2948995

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo d’equipaggiamento, costituito da custodie, morsetti di connessione MKDS 3 e c.s.

## Dati commerciali


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2948995 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ACHCAC |
| Codice prodotto | ACHCAC |
| GTIN | 4017918083663 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 24,46 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 24,08 g |
| Numero tariffa doganale | 85340090 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Custodia completa |
| Tipo di custodia | Custodia completa |
| Serie di custodie | EMK |
| Tipo | Modulo vuoto, comprendente modulo, morsetti MKDS 3 e scheda c.s. |
| Numero di poli | 4 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato |   |
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Profondità | 60 mm |
| Lunghezza | 60 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale Custodia | PC (rinforzata con fibra di vetro) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

### Montaggio


| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |

## Disegni


Disegno quotato



Disegno quotato



Disegno quotato




Superficie equipaggiabile EMK 12

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001031 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5967add4-0742-473b-b120-21b1b9072331 |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,625 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com