

EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Prese relè



2950996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2950996>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo a relè, per 1 relè industriale grandezza 1, 4 contatti di scambio, tensione d'ingresso 24-48 V DC, con LED, diodo di smorzamento e di protezione contro l'inversione di polarità

Dati commerciali

Codice articolo	2950996
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	DK61C3
Codice prodotto	DK61C3
GTIN	4017918084165
Peso per pezzo (confezione inclusa)	99,44 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	99,44 g
Numero tariffa doganale	85364190
Paese di origine	DE

EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Prese relè



2950996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2950996>

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	per la protezione di contatti e bobine portarelè è opportuno provvedere all'attenuazione di utenti induttivi con un efficace circuito di protezione.
---------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relè
------------------	--------------

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Dati di collegamento

Lato di ingresso

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Lato di uscita

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Larghezza	45 mm
Altezza	75 mm
Profondità	82,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Montaggio

EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Prese relè




2950996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2950996>

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza
Posizione di installazione	a scelta

Disegni

Schema di collegamento



EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Prese relè



2950996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2950996>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27371603

ETIM

ETIM 9.0

EC001456

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39122300

EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Prese relè



2950996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2950996>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	a476a008-99e6-483c-9f15-06dff88c9f3c

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com