

# UM-SE-A60 - Elemento laterale

2955616

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955616>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento laterale, esecuzione alta, per la chiusura dell'elemento base UM-BEFE in entrambi i lati, per copertura a U di 60 mm di larghezza

La figura illustra una combinazione delle versioni UM-SE-1, UM 16,5 BE, UM-BE 35-1, UM-BEFE 35-1, UM-SE-A 60-R e UM-A/U 73 CM

## Dati commerciali

Codice articolo	2955616
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHDDA
Codice prodotto	ACHDDA
GTIN	4017918085582
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,85 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,6 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

# UM-SE-A60 - Elemento laterale



2955616

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955616>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte laterale moduli a incastro
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM
Famiglia di prodotti	UM ST SE
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Indicazioni materiale

Colore (Elemento laterale)	verde (RAL 6021)
Materiale Elemento laterale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
----------------------------------	--

### Montaggio

Tipo di montaggio	Molla di bloccaggio
-------------------	---------------------


# UM-SE-A60 - Elemento laterale

2955616

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955616>



## Disegni



1 - 3


# UM-SE-A60 - Elemento laterale

2955616

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955616>



Disegno quotato



# UM-SE-A60 - Elemento laterale

2955616

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955616>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955616>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# UM-SE-A60 - Elemento laterale



2955616

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955616>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UM-SE-A60 - Elemento laterale



2955616

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955616>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,101 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)