

PAI-4-FIX-5/6 BK - Adattatore di prova



3035980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3035980>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore di prova da 4 mm, per morsetti con passo da 5,2 mm e 6,2 mm



I vantaggi

- Collegate e fissate in sicurezza nel posto desiderato all'interno del vano funzionale
- Adattatore di prova per l'alloggiamento di spine di prova di sicurezza con diametro 4 mm

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 3035980 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BE2Z3X |
| Codice prodotto | BE2Z3X |
| GTIN | 4046356520720 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,39 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,375 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | PL |

PAI-4-FIX-5/6 BK - Adattatore di prova



3035980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3035980>

Dati tecnici

Note

| | |
|---------------|--|
| Note generali | Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274 |
| Note generali | Non inserire sotto tensione |
| Note generali | Accessorio per la verifica con blocco in posizione, indicato quindi solo per essere inserito una volta |

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Presca per spine di prova |
| Numero di poli | 1 |

Caratteristiche elettriche

| | |
|----------------------------|-------|
| Corrente di carico massima | 10 A |
| Tensione massima | 250 V |

Dati di collegamento

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Corrente di carico massima | 10 A |
| Collegamento | Attacco connettore |

Dimensioni

| | |
|---------------------|---------|
| Larghezza | 5,8 mm |
| Altezza | 5,8 mm |
| Profondità | 45,3 mm |
| Diametro | 5,8 mm |
| Diametro connettore | 2,4 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|---|-----------------|
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale | Rame |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante | PA |
| Inserito materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|------------------|---|
| Cicli di manovra | 1 |
|------------------|---|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|--|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |

PAI-4-FIX-5/6 BK - Adattatore di prova



3035980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3035980>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002555 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

PAI-4-FIX-5/6 BK - Adattatore di prova



3035980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3035980>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com