

CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - Cavo adattatore



2981606

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2981606>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore per dispositivo di monitoraggio della velocità PSR (PSR-MM30), 15/8 poli, lunghezza cavo 2,5 m, per fissaggio con filetto 4-40 UNC, per controllore: Siemens, Heidenhain



In figura articoli di confronto di
Phoenix Contact

I vantaggi

- Possibilità di connessione ai sistemi di controllo della velocità sicuri PSR-RSM4 e PSR-MM30
- Adatto per la connessione a un'interfaccia feedback motori esistente di un azionamento elettrico
- Tipo di controllore:SIEMENS,HEIDENHAIN
- Connessione D-SUB 15 poli
- Lunghezza cavo di connessione al sistema di controllo della velocità: 2,5 m

Dati commerciali

Codice articolo	2981606
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNA251
Codice prodotto	DNA251
GTIN	4017918996895
Peso per pezzo (confezione inclusa)	161,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	125,02 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo adattatore
------------------	-----------------

Dati di collegamento

per apparecchiatura

Collegamento	RJ45
--------------	------

Encoder / PLC

Collegamento	Connettore D-SUB-15 / connettore femmina D-SUB-15
Numero di poli	15

Indicazioni materiale

Guaina esterna, materiale	LSHF (FRNC)
Materiale conduttore	Filo Cu nudo

Cavo / linea

Lunghezza cavo	2,5 m
Guaina esterna, materiale	LSHF (FRNC)
Sezione delle linee	0,48 mm ² (AWG 26)
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Schermatura	Pellicola di alluminio rivestita in plastica, treccia di fili in rame stagnati
	Saldatura sulla custodia D-SUB
Resistenza linea	≤ 260 Ω/km

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C (in caso di posa fissa)
	0 °C ... 50 °C (in caso di posa mobile)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - Cavo adattatore



2981606

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2981606>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2981606>



EAC

ID omologazione: RU*-DE.HB*35.B00385



EAC

ID omologazione: RU*-DE.HB*35.B00385

2981606

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2981606>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371390
ECLASS-15.0	27371390

ETIM

ETIM 10.0	EC002498
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

2981606

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2981606>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	9,724 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com