

# P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile



3036807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina portafusibile, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione:  
Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, colore: nero

## I vantaggi

- Abbondante spazio per la siglatura
- Contatti di prova su entrambi i lati del fusibile
- Varianti con segnalazione bipolare di guasto
- Utilizzabile per la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti

## Dati commerciali

Codice articolo	3036807
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE2Z3X
Codice prodotto	BE2Z3X
GTIN	4046356919210
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,8 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	PL

# P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile



3036807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>

## Dati tecnici

### Note

Nota per il funzionamento	Prima di sostituire il fusibile G, estrarre la spina portafusibile dal morsetto base.
---------------------------	---

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fusibile
Potenziali	1

### Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	3
----------------------	---

### Caratteristiche elettriche

Fusibile	G / 5 x 20
----------	------------

### Dati di collegamento

Collegamento	Attacco connettore
Corrente nominale	6,3 A (La corrente è determinata dal fusibile impiegato.)
Corrente di carico massima	6,3 A (La corrente è determinata dal fusibile impiegato.)
Tensione nominale	500 V (La tensione è determinata dal fusibile impiegato o dal LED scelto)

### Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Altezza	28 mm
Profondità	25 mm
Lunghezza	28 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA
Inserto materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

# P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile

3036807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>

## Disegni

### Disegno applicazione



Morsetti portafusibili in disposizione composta, con il blocco composto da 5 morsetti portafusibili

# P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile

3036807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>

## Disegno applicazione



Morsetti portafusibili in disposizione singola, con il blocco composto da un morsetto portafusibili e 4 morsetti passanti

# P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile





3036807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>


## Omologazioni


To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>


 <b>CSA</b> ID omologazione: 158887				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
keine				
	300 V	10 A	-	-


 <b>IECEE CB Scheme</b> ID omologazione: NL-61580				
---	--	--	--	--


 <b>EAC</b> ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00714				
---	--	--	--	--

 <b>cULus Recognized</b> ID omologazione: E60425				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
keine				
	300 V	10 A	-	-


 <b>cUL Recognized</b> ID omologazione: E192998				
---	--	--	--	--

 <b>EAC Ex</b> ID omologazione: RU C-DE.Ax07.B.03227				
--	--	--	--	--

 <b>UL Recognized</b> ID omologazione: E192998				
--	--	--	--	--

 <b>CCC</b> ID omologazione: 2020322313000632				
---	--	--	--	--

 <b>UKCA-EX</b> ID omologazione: UL22UKEX2452U				
--	--	--	--	--

 <b>EAC Ex</b>				
---	--	--	--	--

# P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile

3036807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>



ID omologazione: KZ 7500525010101950

# P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile



3036807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

### ETIM

ETIM 10.0	EC002018
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

# P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile



3036807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)