

# FL NP PND-4TX IB-LK - Proxy



2985929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985929>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Proxy per PROFINET-RT, funzionalità G4, INTERBUS-Proxy per conduttori in fibra ottica con switch 4 porte integrato

## Descrizione del prodotto

I Proxy INTERBUS di nuova generazione sono completamente integrabili con il sistema INTERBUS con tutte le funzioni in un controllore di livello superiore con funzionalità PROFINET. La parametrizzazione è perfettamente integrata nel sistema di engineering superiore attraverso i file GSDML.

Gli apparecchi si contraddistinguono per le seguenti caratteristiche:

- Lo scambio di dati, la diagnostica e la parametrizzazione avvengono mediante protocollo PROFINET
- possono essere collegati e parametrizzati in ogni controllore con funzionalità PROFINET
- supporto LLDP per il riconoscimento di tipologie
- velocità di aggiornamento PROFINET  $\geq 1$  ms

## I vantaggi

- Possono essere collegati e parametrizzati in ogni controllore con funzionalità PROFINET
- Velocità di aggiornamento PROFINET = 1 ms
- Lo scambio di dati, la diagnostica e la parametrizzazione avvengono mediante protocollo PROFINET
- Supporto LLDP per il riconoscimento di tipologie

## Dati commerciali

Codice articolo	2985929
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DREBAA
Codice prodotto	DREBAA
GTIN	4046356131612
Peso per pezzo (confezione inclusa)	749,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	737,6 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

#### Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Gateway/proxy
Tipo	Stand-alone

### Caratteristiche del sistema

#### INTERBUS-Master

Numero di dati di processo	512 word
Numero di utilizzatori supportati	max. 512 (in funzione della classe di comando e della direzione dati)
numero delle stazioni con canale parametri	max. 126 (512 parole)

#### INTERBUS-Slave

Numero di dati di processo	512 word
Numero word PCP	512 word

#### Funzionalità

Numero di punti I/O	8192
---------------------	------

### Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	8,4 W
--	-------

#### Alimentazione

Tensione di alimentazione (DC)	24 V DC
Range tensione di alimentazione	18,5 V DC ... 30,2 V DC
Collegamento alimentazione	Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Ripple residuo	3,6 V <sub>pp</sub> (entro il campo di tensione ammissibile)
Corrente assorbita tipica	tip. 350 mA

### Interfacce

#### Ethernet

Collegamento	Connettore femmina RJ45
Velocità di trasmissione	10/100 MBit/s
Lunghezza di trasmissione	100 m
Numero di canali	4

#### INTERBUS (master)

Sistema bus	INTERBUS
Collegamento	connettore F-SMA

Velocità di trasmissione	500 kBit/s / 2 MBit/s (commutabile)
Fisica di trasmissione	FO
Numero di canali	1

## Segnalazione

Segnalazione stato	Display a 7 segmenti/LED diagnostica
--------------------	--------------------------------------

## Dimensioni

Larghezza	128 mm
Altezza	95 mm
Profondità	69 mm

## Indicazioni materiale

Colore	color acciaio/acciaio inox
--------	----------------------------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Vibrazioni (funzionamento)	5g, a norma IEC 60068-2-6
Pressione aria (funzionamento)	80 kPa ... 108 kPa (2000 m s.l.m.)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	66 kPa ... 108 kPa (3500 m NN)

## Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU
Conformità alle direttive CEM	Verifica dell'immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Scariche di elettricità statica (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Criterio B, carica elettrica dei contatti $\pm 6$ kV, carica d'aria $\pm 8$ kV
	Verifica dell'immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Campi elettromagnetici EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Criterio A, intensità di campo: 10 V/m
	Verifica dell'immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transitori veloci (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Criterio A, tutte le interfacce $\pm 1$ kV Criterio B, tutte le interfacce $\pm 2$ kV
	Verifica dell'immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Sovratensione transitoria (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Criterio B, linee di alimentazione DC: 0,5 kV/0,5 kV (simmetrico/asimmetrico), schermatura cavo del bus di campo 1 kV
	Verifica dell'immunità ai disturbi secondo EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Segnali di disturbo a frequenza indotta EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Criterio A, tensione di prova 10 V
	Verifica dell'emissione di disturbi secondo EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 Classe A

# FL NP PND-4TX IB-LK - Proxy

2985929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985929>



## Montaggio

Tipo di montaggio

Montaggio su guida DIN

2985929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985929>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985929>



### UL Listed

ID omologazione: E140324



### cUL Listed

ID omologazione: E140324

2985929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985929>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	19170405
ECLASS-15.0	19170405

### ETIM

ETIM 10.0	EC001478
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	da564de6-1d72-467f-bf2f-ea77d7e93ba3