

FL FXT - Modulo di espansione



2989307

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2989307>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo di espansione per la struttura modulare Gigabit Switch FL SWITCH GHS... ,
ampliamento fino a 8 porte Ethernet

I vantaggi

- Funzioni Layer 3 attivabili in maniera opzionale (routing statico)
- Collegamento di fibre di vetro Gigabit tramite modulo a innesto FLSFP
- Sicurezza nella rete di automazione a norma IEEE802.1X
- Collegamento di supporti di trasmissione confezionabili sul campo, quali POF, HCS e GI HCS
- Rapida e semplice possibilità di configurazione locale con la nuova unità di comando e visualizzazione

Dati commerciali

Codice articolo	2989307
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN123
Codice prodotto	DNN123
GTIN	4046356435369
Peso per pezzo (confezione inclusa)	844 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	650 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di espansione
Tipo	Stand-alone
Funzionalità di base	Modulo d'espansione per il Modular Managed Switch

Caratteristiche del sistema

Funzionalità

Funzionalità di base	Modulo d'espansione per il Modular Managed Switch
----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo	Rame
	FO

Alimentazione

Corrente assorbita tipica	tramite stazione di testa
---------------------------	---------------------------

Interfacce

Ethernet

Collegamento	mediante modulo di interfaccia
Nota sul tipo di connessione	max. 4 moduli di interfaccia
Velocità di trasmissione	10/100 MBit/s (full duplex)
Fisica di trasmissione	in fibra multimodale
	Fibre Singlemode
	POF-SCRJ
	Fibra GI-HCS
	Rame
LED di segnalazione	PoE
	ricezione dati, Link status
Numero di canali	2 (per modulo di interfaccia)

Segnalazione

Segnalazione stato	LED per moduli d'interfaccia
--------------------	------------------------------

Dimensioni

Larghezza	127 mm
Altezza	125 mm
Profondità	115 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	PA 6.6
--------------------	--------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 55 °C (senza condensa)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Vibrazioni (funzionamento)	a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE
Conformità alle direttive CEM	IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B
	IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A
	IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A
	IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio A
	IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A
Immunità ai disturbi	EN 55022 (emissioni) Classe A
	EN 61000-6-2:2005

Emissione di disturbi

Norme/Disposizioni	EN 61000-6-3/-4
--------------------	-----------------

Normative e prescrizioni

Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici	secondo specifica VW
--	----------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2989307>



UL Listed

ID omologazione: E140324



cUL Listed

ID omologazione: E140324



KC

ID omologazione: KCC-REI-PCK-FL298930

FL FXT - Modulo di espansione

2989307

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2989307>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170401
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000734
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: Non pertinente)
SCIP	54648cae-f562-41ac-8212-e90de5add23e