

# FBSR 3-5 - Ponticello a innesto



3001591

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001591>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 3, corrente nominale: 17,5 A, colore: rosso

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 3001591       |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BE2Z2X        |
| Codice prodotto                     | BE2Z2X        |
| GTIN                                | 4046356890830 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,32 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,263 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85366990      |
| Paese di origine                    | CN            |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto | Ponticello a innesto |
| Numero di poli   | 3                    |
| Passo            | 5,2 mm               |

### Caratteristiche elettriche

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Corrente di carico massima | 17,5 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.) |
|----------------------------|--|

### Dati di collegamento

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Corrente di carico massima | 17,5 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.) |
|----------------------------|--|

### Dimensioni

|       |        |
|-------|--------|
| Passo | 5,2 mm |
|-------|--------|

### Indicazioni materiale

|  |                  |
|--|------------------|
| Colore                                 | rosso (RAL 3001) |
| Materiale                              | Rame             |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0               |
| Materiale isolante                     | PA               |

### Montaggio

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
|-------------------|---------------------|

## Disegni

Disegno schema



# FBSR 3-5 - Ponticello a innesto



3001591

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001591>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000489 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|