

FBSL 2-8 - Ponticello a innesto



3030324

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030324>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 41 A, colore: rosso



I vantaggi

- I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione

Dati commerciali

Codice articolo	3030324
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE2Z2X
Codice prodotto	BE2Z2X
GTIN	4055626029184
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,68 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,635 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

FBSL 2-8 - Ponticello a innesto

3030324

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030324>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Numero di poli	2
Passo	8,2 mm

Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	41 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)
----------------------------	--

Dati di collegamento

Corrente di carico massima	41 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)
----------------------------	--

Dimensioni

Larghezza	14,7 mm
Altezza	20,38 mm
Profondità	20,38 mm
Passo	8,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
Materiale	Rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
-------------------	---------------------

FBSL 2-8 - Ponticello a innesto




3030324

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030324>

Disegni

Disegno schema



FBSL 2-8 - Ponticello a innesto



3030324

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030324>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBSL 2-8 - Ponticello a innesto



3030324

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030324>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,029 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com