

# FBSL 4-8 - Ponticello a innesto



3030326

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030326>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 4, corrente nominale: 41 A, colore: rosso



## I vantaggi

- I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione

## Dati commerciali

Codice articolo	3030326
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE2Z2X
Codice prodotto	BE2Z2X
GTIN	4055626029160
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,31 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,229 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

# FBSL 4-8 - Ponticello a innesto



3030326

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030326>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Numero di poli	4
Passo	8,2 mm

### Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	41 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)
----------------------------	--

### Dati di collegamento

Corrente di carico massima	41 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)
----------------------------	--

### Dimensioni

Larghezza	31,1 mm
Altezza	20,38 mm
Profondità	20,38 mm
Passo	8,2 mm

### Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
Materiale	Rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
-------------------	---------------------

# FBSL 4-8 - Ponticello a innesto




3030326

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030326>

## Disegni

Disegno schema



# FBSL 4-8 - Ponticello a innesto



3030326

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030326>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FBSL 4-8 - Ponticello a innesto



3030326

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030326>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,053 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)