

PAI-4-FIX RD - Adattatore di prova



3032732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3032732>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, numero poli: 1, colore: rosso

I vantaggi

- Collegate e fissate in sicurezza nel posto desiderato all'interno del vano funzionale
- Adattatore di prova per l'alloggiamento di spine di prova di sicurezza con diametro 4 mm

Dati commerciali

Codice articolo	3032732
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE2Z3X
Codice prodotto	BE2Z3X
GTIN	4046356280310
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,45 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,165 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

PAI-4-FIX RD - Adattatore di prova



3032732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3032732>

Dati tecnici

Note

Note generali	Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274
Note generali	Non inserire sotto tensione
Note generali	Accessorio per la verifica con blocco in posizione, indicato quindi solo per essere inserito una volta

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Presca per spine di prova
Numero di poli	1

Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	10 A
Tensione massima	250 V

Dati di collegamento

Corrente di carico massima	10 A
Collegamento	Attacco connettore

Dimensioni

Larghezza	5,8 mm
Altezza	5,8 mm
Profondità	51,5 mm
Diametro	5,8 mm
Diametro connettore	2,4 mm

Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA
Inserito materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	1
------------------	---

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve)
----------------------------------	---

PAI-4-FIX RD - Adattatore di prova



3032732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3032732>

	termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

PAI-4-FIX RD - Adattatore di prova



3032732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3032732>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PAI-4-FIX RD - Adattatore di prova



3032732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3032732>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,024 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com