

# PSH 3- 6 - Fascetta per schermatura



3040591

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040591>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fascetta per schermatura, tensione nominale: 300 V, colore: nero

## I vantaggi

- La schermatura collegata viene fissata con un serracavi
- Il cavo di connessione della schermatura viene connesso mediante una spina e collegato direttamente al morsetto mediante innesto
- Per il collegamento di linee schermate
- Viene inserito in un fermacavo dopo il cablaggio della spina

## Dati commerciali

Codice articolo	3040591
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE214Z
Codice prodotto	BE214Z
GTIN	4017918832735
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,36 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,336 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

# PSH 3- 6 - Fascetta per schermatura



3040591

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040591>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione schermata
------------------	-----------------------

### Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	PA
Inserito materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

# PSH 3- 6 - Fascetta per schermatura



3040591

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040591>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040591>



**EAC**

ID omologazione: KZ7500651131219505

# PSH 3- 6 - Fascetta per schermatura



3040591

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040591>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250192
ECLASS-15.0	27250192

### ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# PSH 3- 6 - Fascetta per schermatura



3040591

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040591>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)