

# STTB 2,5/2P-PE SO - Morsetto a due piani per conduttori di terra



3040915

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040915>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto a due piani per conduttori di terra, tipo di connessione: Connessione a molla/a innesto, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm<sup>2</sup>, sezione: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: giallo/verde

## I vantaggi

- Introduzione di potenziale su due piani

## Dati commerciali

Codice articolo	3040915
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE2142
Codice prodotto	BE2142
GTIN	4046356306225
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,03 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14,03 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

# STTB 2,5/2P-PE SO - Morsetto a due piani per conduttori di terra



3040915

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040915>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Famiglia di prodotti	ST
Numero collegamenti	2
Numero di file	2

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

### Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0 W

### Dati di collegamento

Piedino per conduttori di terra	Sì
Numero di connessioni per ogni piano	2
Collegamento	Connessione a molla/a innesto
Nota	Attenersi al carico di corrente ammesso delle guide di montaggio.
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm ... 10 mm
Sezione conduttore rigida	0,08 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	28 ... 12 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	0,08 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile [AWG]	28 ... 14 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale	2,5 mm <sup>2</sup>

### Dimensioni

Larghezza	5,2 mm
Spessore della piastra terminale	2,2 mm
Altezza	71,5 mm
Profondità su NS 35/7,5	47,5 mm
Profondità su NS 35/15	55 mm

### Indicazioni materiale

Colore	verde-giallo
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Gruppo materiale isolante	I
Materiale isolante	PA
Inserto materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE	130 °C

# STTB 2,5/2P-PE SO - Morsetto a due piani per conduttori di terra



3040915

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040915>

0304-21))	
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Parete laterale aperta	Sì
------------------------	----

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Vibrazioni/rumori a banda larga

Specifiche di prova	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spettro	Controllo della vita elettrica categoria 1, classe B, montato sulla carrozzeria
Frequenza	f <sub>1</sub> = 5 Hz a f <sub>2</sub> = 150 Hz
Livello ASD	0,964 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz
Accelerazione	0,58g
Durata di prova per asse	5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z
Risultato	Prova superata

### Urti

Specifiche di prova	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma d'urto	Semisinusoidale
Accelerazione	5g
Durata urti	30 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)
Risultato	Prova superata

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C (per la temperatura di esercizio massima si veda la curva di derating)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C a +70 °C)

# STTB 2,5/2P-PE SO - Morsetto a due piani per conduttori di terra



3040915

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040915>

Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

## Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/15
	NS 35/7,5

# STTB 2,5/2P-PE SO - Morsetto a due piani per conduttori di terra




3040915

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040915>

## Disegni

Schema di collegamento



# STTB 2,5/2P-PE SO - Morsetto a due piani per conduttori di terra



3040915

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040915>

## Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040915>

	CSA	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
B		-	-	28 - 12	-
C		-	-	28 - 12	-
D		-	-	28 - 12	-

CB Scheme	IECEE CB Scheme	ID omologazione: DE1-62736/B1/B2
-----------	-----------------	----------------------------------

EAC	EAC	ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644
-----	-----	---------------------------------------

	VDE Zeichengenehmigung	ID omologazione: 40019518
keine		
Solo conduttori flessibili	500 V	-
Solo conduttori rigidi	500 V	-

	cULus Recognized	ID omologazione: E60425
B		
C		
D		

DNV	ID omologazione: TAE00001CS
-----	-----------------------------

# STTB 2,5/2P-PE SO - Morsetto a due piani per conduttori di terra



3040915

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040915>



EAC

ID omologazione: KZ7500651131219505

# STTB 2,5/2P-PE SO - Morsetto a due piani per conduttori di terra



3040915

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040915>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250104
ECLASS-15.0	27250104

### ETIM

ETIM 10.0	EC000901
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# STTB 2,5/2P-PE SO - Morsetto a due piani per conduttori di terra



3040915

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040915>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,099 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
info\_it@phoenixcontact.com