

P-FU 6,3X32-EX - Spina portafusibile



3046499

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3046499>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina portafusibile, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 6,3 x 32, colore: nero

I vantaggi

- Abbondante spazio per la siglatura
- Contatti di prova su entrambi i lati del fusibile
- Varianti con segnalazione bipolare di guasto
- Utilizzabile per la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti

Dati commerciali

Codice articolo	3046499
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z3X
Codice prodotto	BE1Z3X
GTIN	4046356919258
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,32 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,32 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	PL

P-FU 6,3X32-EX - Spina portafusibile



3046499

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3046499>

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	Prima di sostituire il fusibile G, estrarre la spina portafusibile dal morsetto base.
---------------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fusibile
Potenziali	1

Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	3
----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Fusibile	G / 6,3 x 32
----------	--------------

Dati di collegamento

Collegamento	Attacco connettore
Corrente nominale	10 A (La corrente è determinata dal fusibile impiegato.)
Corrente di carico massima	10 A (La corrente è determinata dal fusibile impiegato.)
Tensione nominale	500 V (con l'impiego di morsetto portafusibili)
	500 V (nel caso di utilizzo come morsetto sezionatore)

Dimensioni

Larghezza	8,2 mm
Altezza	40 mm
Profondità	27 mm
Lunghezza	40 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %


P-FU 6,3X32-EX - Spina portafusibile

3046499

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3046499>

Disegni

Disegno applicazione



Morsetti portafusibili in disposizione composta, con il blocco composto da 5 morsetti portafusibili


P-FU 6,3X32-EX - Spina portafusibile

3046499

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3046499>



Disegno applicazione



Morsetti portafusibili in disposizione singola, con il blocco composto da un morsetto portafusibili e 4 morsetti passanti

P-FU 6,3X32-EX - Spina portafusibile





3046499


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3046499>


Omologazioni


📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3046499>


 CSA ID omologazione: 158887				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	300 V	10 A	-	-


 EAC ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00714

 cUL Recognized ID omologazione: E192998

 EAC Ex ID omologazione: RU C-DE.Ax07.B.03227
--

 UL Recognized ID omologazione: E192998
--

 CCC ID omologazione: 2020322313000632

 UKCA-EX ID omologazione: UL22UKEX2452U
--

P-FU 6,3X32-EX - Spina portafusibile



3046499

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3046499>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 10.0	EC002018
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 6,3X32-EX - Spina portafusibile



3046499

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3046499>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,028 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com