

# PSH 3- 6 500MM - Fascetta per schermatura



3061525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3061525>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fascetta per schermatura, tensione nominale: 300 V, colore: nero

## I vantaggi

- La schermatura collegata viene fissata con un serracavi
- Viene inserito in un fermacavo dopo il cablaggio della spina
- Il cavo di connessione della schermatura viene connesso mediante una spina e collegato direttamente al morsetto mediante innesto
- Per il collegamento di linee schermate

## Dati commerciali

Codice articolo	3061525
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE214Z
Codice prodotto	BE214Z
GTIN	4046356592895
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,58 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

# PSH 3- 6 500MM - Fascetta per schermatura



3061525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3061525>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione schermata
------------------	-----------------------

### Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	PA
Insero materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

# PSH 3- 6 500MM - Fascetta per schermatura



3061525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3061525>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3061525>



**EAC**

ID omologazione: KZ7500651131219505

# PSH 3- 6 500MM - Fascetta per schermatura



3061525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3061525>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250192
ECLASS-15.0	27250192

### ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,19 kg CO2e
---------	--------------