

# CGS-AH 50 SET - Copertura



3071410

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3071410>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Copertura, confezionamento a coppie, profondità: 54,5 mm, larghezza: 63 mm, altezza: 214 mm, colore: grigio

## I vantaggi

- Posa semplificata di cavi e conduttori preconfezionati grazie al giunto rotante in attesa di brevetto
- Semplicità di ricablaggio grazie alle aperture delle cerniere che non richiedono l'uso di attrezzi
- La flangia integrata con fermacavo facilita e velocizza il montaggio
- Pianificazione semplificata dei fasci di cavi, grazie al braccio orientabile la lunghezza dei cavi è predefinita
- Protezione meccanica e raggruppamento dei cavi tramite coperchi di protezione applicabili senza attrezzi

## Dati commerciali

Codice articolo	3071410
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BE61ZX
Codice prodotto	BE61ZX
GTIN	4055626289168
Peso per pezzo (confezione inclusa)	222 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	215,5 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Profilo di copertura
------------------	----------------------

### Dimensioni

Larghezza	63 mm
Altezza	214 mm
Profondità	54,5 mm

### Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Sostanze contenute	senza alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

# CGS-AH 50 SET - Copertura



3071410

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3071410>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27182811
ECLASS-15.0	27182811

### ETIM

ETIM 10.0	EC002620
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,749 kg CO2e
---------	---------------