

A 2,5 - 7 - Cappuccio

3200289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200289>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 7 mm, lunghezza anelli: 7 mm, colore: color argento



I vantaggi

- Le dimensioni dei capocorda soddisfano la norma DIN 46228-1
- I capocorda senza collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica

Dati commerciali

Codice articolo	3200289
Pezzi/conf.	1.000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1.000 Pezzi
Codice vendita	BH3412
Codice prodotto	BH3412
GTIN	4017918093938
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,073 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,071 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

A 2,5 - 7 - Cappuccio

3200289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200289>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Boccola aderente
Classe conduttore	conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M
Caratteristica di prodotto	Con certificazione UL
	Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica
	Soddisfa pienamente i requisiti delle norme DIN 46228-4 e UL 486F
	Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG max.	14
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza anelli	7 mm
Lunghezza zona di contatto	7 mm
Lunghezza di spelatura massima	7 mm
Diametro anelli	2,2 mm
Spessore parete anelli	0,15 mm
Misure interne collare isolante	3,4 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	CU-DHP
Rivestimento	stagnatura galvanica
Finitura superficiale	stagnatura galvanica

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

Lunghezza anelli	7 mm
------------------	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

A 2,5 - 7 - Cappuccio

3200289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200289>



Temperatura costante	105 °C
Temperatura intervallo breve	120 °C

Normative e prescrizioni

Design a norma	DIN 46228-1, UL 486F-A
----------------	------------------------

A 2,5 - 7 - Cappuccio

3200289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200289>



Disegni

Disegno quotato



Lunghezza del manicotto (b), misure interne del collare di isolamento (d), diametro del manicotto (k), spessore della parete del manicotto (j)

A 2,5 - 7 - Cappuccio

3200289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200289>



Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200289>



cULus Listed

ID omologazione: E488001

A 2,5 - 7 - Cappuccio

3200289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200289>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

A 2,5 - 7 - Cappuccio

3200289

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200289>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com