

FBP-2/A14 - Connettore cieco



3069500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3069500>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore cieco, Codifica VDE tipo A14, passo: 8,2 mm, larghezza: 146,7 mm, altezza: 81 mm, numero poli: 14, colore: grigio, tipo di montaggio: Innesto nella presa base

I vantaggi

- Economico grazie alla struttura modulare adatta alle proprie esigenze e all'utilizzo di accessori standard CLIPLINE complete
- Connettore dummy per FAME..., serve come copertura di protezione del blocco di prova con il connettore di prova estratto

Dati commerciali

Codice articolo	3069500
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BE6112
Codice prodotto	BE6112
GTIN	4046356899741
Peso per pezzo (confezione inclusa)	163,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	163,4 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

FBP-2/A14 - Connettore cieco



3069500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3069500>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore cieco
Famiglia di prodotti	FAME 2
Numero di poli	14
Passo	8,2 mm

Dimensioni

Larghezza	146,7 mm
Altezza	81 mm
Passo	8,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA
Inserito materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

FBP-2/A14 - Connettore cieco

3069500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3069500>



Tipo di montaggio	Innesto nella presa base
-------------------	--------------------------

FBP-2/A14 - Connettore cieco



3069500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3069500>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%