

FBP-3/10 TR - Profilo di copertura



3069924

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3069924>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Profilo di copertura, profondità: 32 mm, larghezza: 74,1 mm, altezza: 114 mm, colore: trasparente

Dati commerciali

Codice articolo	3069924
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BE6113
Codice prodotto	BE6113
GTIN	4055626137414
Peso per pezzo (confezione inclusa)	71,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	67 g
Numero tariffa doganale	39162000
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Profilo di copertura
Famiglia di prodotti	FAME 3

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
----------------------------	-----

Dimensioni

Larghezza	74,1 mm
Altezza	114 mm
Profondità	32 mm

Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Gruppo materiale isolante	I
Materiale isolante	PVC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

FBP-3/10 TR - Profilo di copertura



3069924

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3069924>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%