

UW 4 - Morsetto passaparete

3073306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3073306>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



4 mm²



SCREW



BOX



Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 32 A, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 8,1 mm, colore: grigio

I vantaggi

- Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
- Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
- La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 3073306 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | AA1ADA |
| Codice prodotto | AA1ADA |
| GTIN | 4046356344258 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11,07 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,54 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | CN |

UW 4 - Morsetto passaparete



3073306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3073306>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Tipo di prodotto | Morsetto d'esecuzione |
| Famiglia di prodotti | UW 4 |
| Numero di poli | 1 |
| Passo | 8,1 mm |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di file | 1 |
| Numero dei potenziali | 1 |

Caratteristiche di isolamento

| | |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche

| | |
|-----------------------------------------------|-------|
| Corrente nominale I_N | 32 A |
| Tensione nominale U_N | 320 V |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 320 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Sistema di connettori | UW 4 |
| Sezione nominale | 4 mm ² |

Connessione conduttori esterno

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Collegamento | Connessione a vite con gabbia |
| Direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione | 0 ° |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm ² ... 6 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm ² ... 4 mm ² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm ² ... 4 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm ² ... 4 mm ² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm ² ... 1,5 mm ² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Calibro a tampone | A4 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |

UW 4 - Morsetto passaparete



3073306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3073306>

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Connessione conduttori interno | |
| Collegamento | Connessione a vite con gabbia |
| Direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione | 0 ° |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm ² ... 6 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm ² ... 4 mm ² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm ² ... 4 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm ² ... 4 mm ² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm ² ... 1,5 mm ² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Calibro a tampone | A4 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |

Montaggio

| | |
|-----------------|-------------|
| Spessore parete | 1 mm...4 mm |
|-----------------|-------------|

Indicazioni materiale

Indicazioni materiale - contatti

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Finitura superficiale | stagnato |

Indicazioni materiale - custodia

| | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Colore (Custodia) | grigio (7042) |
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |

Note

Avvertenza di sicurezza


UW 4 - Morsetto passaparete

3073306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3073306>

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicazioni di sicurezza | <ul style="list-style-type: none">• Il prodotto deve essere installato e utilizzato esclusivamente da personale qualificato in campo elettrotecnico. Per riconoscere ed evitare pericoli, il personale qualificato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica. |
| | <ul style="list-style-type: none">• Osservare i dati tecnici qui elencati e la documentazione disponibile alla voce "Download". Nell'area download troverete informazioni importanti come istruzioni di montaggio, disegni tecnici e dati 3D. |
| | <ul style="list-style-type: none">• L'area a imbuto per l'introduzione dei cavi non presenta protezioni per le dita. Collegare o scollegare il morsetto solo ed esclusivamente in assenza di tensione. Per garantire la protezione contro i contatti accidentali devono essere adottate misure adeguate. |

Dimensioni

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Passo | 8,1 mm |
| Larghezza [w] | 8,1 mm |
| Misure esterne | |
| Altezza [h1] | 23,5 mm |
| Lunghezza [l1] | 23,6 mm |
| Misure interne | |
| Altezza [h2] | 24,8 mm |
| Lunghezza [l2] | 20,8 mm |

Controlli meccanici

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di trazione | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,25 mm ² / rigido / > 10 N |
| | 0,25 mm ² / flessibile / > 10 N |
| | 6 mm ² / rigido / > 80 N |
| | 4 mm ² / flessibile / > 60 N |

Controlli elettrici

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Test temperatura ambientale | |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |

UW 4 - Morsetto passaparete



3073306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3073306>

Resistenza alla corrente di breve durata

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
|--------------------|---------------------------------------|

Distanze di isolamento in aria e superficiale | 1. Coordinazione di isolamento

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Applicazione | senza piastrina distanziatrice |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 320 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 4 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 3 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 4 mm |

Distanze di isolamento in aria e superficiale | 2. Coordinazione di isolamento

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Applicazione | con piastrina distanziatrice |
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 500 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 6 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 5,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 6,3 mm |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova vibrazioni

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |

Urti

| | |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 30g |
| Durata urti | 18 ms |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |

Prova al filo incandescente

| | |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
|--------------------|-------------------------------------------|

UW 4 - Morsetto passaparete



3073306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3073306>

| | |
|------------------------|--------|
| Temperatura | 960 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |

Condizioni ambientali

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (A seconda della curva della portata di corrente/curva di declassamento) |

Condizioni ambientali

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (A seconda della curva della portata di corrente/curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |

Informazioni sull'imballaggio

| | |
|------------|--------------------------|
| Confezione | confezionato nel cartone |
|------------|--------------------------|


UW 4 - Morsetto passaparete

3073306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3073306>

Disegni


Disegno quotato



* Solo con l'impiego della piastra flangiata UW...-F

** Dimensione con l'impiego della piastrina distanziatrice DP-UW...

Disegno quotato




UW 4 - Morsetto passaparete

3073306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3073306>



Diagramma



Tipo: UW 4

UW 4 - Morsetto passaparete





3073306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3073306>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3073306>

|  CSA ID omologazione: 13631 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| | Tensione nominale U_N | Corrente nominale I_N | Sezione AWG | Sezione mm^2 |
| B | 300 V | 30 A | 24 - 10 | - |
| C | 300 V | 30 A | 24 - 10 | - |
| D | 600 V | 5 A | 24 - 10 | - |

|  cULus Recognized ID omologazione: E60425-20100423 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| | Tensione nominale U_N | Corrente nominale I_N | Sezione AWG | Sezione mm^2 |
| B | 300 V | 30 A | 24 - 10 | - |
| C | 300 V | 30 A | 24 - 10 | - |
| D | 600 V | 5 A | 24 - 10 | - |

UW 4 - Morsetto passaparete



3073306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3073306>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001283 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

UW 4 - Morsetto passaparete



3073306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3073306>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

China RoHS

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com