

# A 0,75- 8 - Cappuccio

3202504

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3202504>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 8 mm, colore: color argento



## I vantaggi

- I capocorda senza collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica

## Dati commerciali

Codice articolo	3202504
Pezzi/conf.	1.000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1.000 Pezzi
Codice vendita	BH3412
Codice prodotto	BH3412
GTIN	4017918157203
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,049 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,049 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

# A 0,75- 8 - Cappuccio

3202504

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3202504>



## Dati tecnici

### Note

Note generali	Questi capocorda non sono contemplati nella norma DIN 46228-1: 1992-08.
---------------	---

### Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Boccola aderente
Classe conduttore	conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M
Caratteristica di prodotto	Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica
	Soddisfa pienamente i requisiti delle norme DIN 46228-4 e UL 486F
	Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione conduttore flessibile max.	0,75 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG max.	18
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

### Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza anelli	8 mm
Lunghezza zona di contatto	8 mm
Lunghezza di spelatura massima	8 mm
Diametro anelli	1,2 mm
Spessore parete anelli	0,15 mm
Misure interne collare isolante	2,3 mm

### Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	CU-DHP
Rivestimento	stagnatura galvanica
Finitura superficiale	stagnatura galvanica

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati tecnici

Lunghezza anelli	8 mm
------------------	------

# A 0,75- 8 - Cappuccio

3202504

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3202504>



## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Temperatura costante	105 °C
Temperatura intervallo breve	120 °C

# A 0,75- 8 - Cappuccio

3202504

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3202504>



## Disegni

Disegno quotato



Lunghezza del manicotto (b), misure interne del collare di isolamento (d), diametro del manicotto (k), spessore della parete del manicotto (j)

# A 0,75- 8 - Cappuccio

3202504

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3202504>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

### ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# A 0,75- 8 - Cappuccio

3202504

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3202504>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)