# CD 60X80 - Canale di cablaggio

3240199

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240199

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 60 mm, altezza: 80 mm, lunghezza 2000 mm

## I vantaggi

- Rimozione senza utensili e senza bave dei blocchetti mediante punto di impostazione
- La trancia per canalina di cablaggi PPS CD consente un taglio facile, senza sforzo e senza sbavature grazie alla trasmissione a leva e alla speciale geometria del tagliente
- Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD
- Le ampie teste inclinate dei blocchetti dei canali di cablaggio garantiscono un facile montaggio e la perfetta tenuta del coperchio
- Sostegno sicuro del cavo posato mediante il codolo di supporto per fili inseribile lateralmente nei blocchetti
- Con i rivetti a spruzzo in plastica i canali di cablaggio possono essere facilmente fissati con l'apposito strumento per rivettatura

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 3240199 |
| Pezzi/conf. | 18 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 18 Pezzi |
| Codice vendita | BE7431 |
| Codice prodotto | BE7431 |
| GTIN | 4046356459198 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.358 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.255,9 g |
| Numero tariffa doganale | 39259020 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Canale di cablaggio |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Lunghezza | 2000 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | grigio pietra (RAL 7030) |
| Materiale | PVC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Sostanze contenute | senza piombo |

### Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Assenza di alogeni | no |

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Sezione di utilizzo | 4179 mm² (100 %) |
| Numero di conduttori con quantità di riempimento 60% | 156 (2,5 mm² Ø 3,4 mm) |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240199

**CSA**
ID omologazione: 80202282

**Omologazione marchio VDE**
ID omologazione: 40058456

**UL Recognized**
ID omologazione: E328576

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400703 |
| ECLASS-15.0 | 27400703 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000012 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 2,686 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com