

# AI 0,25-8 BU-B - Cappuccio

3240250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240250>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Capocorda, a nastro, 0,25 mm<sup>2</sup>, lungh. guaine 8 mm, colore: blu (è necessario il CF 3000-TOOLKIT 0,25)



## I vantaggi

- I capocorda a nastro sono stati sviluppati appositamente per la crimpatrice CF 3000 -2,5
- Disponibili nelle sequenze a colori più importanti fino a 2,5 mm<sup>2</sup>
- In questo modo è possibile cablare tutti i morsetti componibili, in particolare quelli del sistema CLIPLINE complete

## Dati commerciali

Codice articolo	3240250
Pezzi/conf.	1.000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1.000 Pezzi
Codice vendita	BH3414
Codice prodotto	BH3414
GTIN	4046356461429
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,104 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,104 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

# AI 0,25-8 BU-B - Cappuccio

3240250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240250>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Boccola aderente
Classe conduttore	conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M
Caratteristica di prodotto	Stampo nastrato per la produzione automatizzata
	Con certificazione UL
	In rame elettrolitico con stagnatura galvanica
	Design secondo le norme DIN 46228-4 e UL 486F
	Con "Easy Entry" (area di inserimento conica)
	Collare in plastica in polipropilene
	Senza alogenati
	Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione conduttore flessibile max.	0,25 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG max.	24
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm

### Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza anelli	12,5 mm
Lunghezza zona di contatto	8 mm
Lunghezza di spelatura massima	10 mm
Diametro anelli	0,8 mm
Spessore parete anelli	0,15 mm
Spessore collare isolante	0,25 mm
Misure interne collare isolante	2,2 mm

### Indicazioni materiale

Colore	blu (RAL 5015)
Materiale	CU-DHP
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Rivestimento	stagnatura galvanica
Finitura superficiale	stagnatura galvanica
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Caratteristiche meccaniche

# AI 0,25-8 BU-B - Cappuccio



3240250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240250>

## Dati tecnici

Lunghezza anelli	12,5 mm
------------------	---------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Temperatura costante	105 °C (-40 °C senza carico / 0 °C carico dinamico)
Temperatura intervallo breve	120 °C

## Normative e prescrizioni

Design a norma	UL 486F-E, Sonderfarbe
----------------	------------------------

## Disegni

Disegno quotato



Lunghezza del manicotto (b), lunghezza dell'area di contatto (h) misura interna del collare di isolamento (d), diametro del manicotto (k), spessore del collare di isolamento (i), spessore della parete del manicotto (j)

# AI 0,25-8 BU-B - Cappuccio

3240250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240250>



## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240250>



**cULus Listed**

ID omologazione: E488001

# AI 0,25-8 BU-B - Cappuccio



3240250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240250>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

### ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# AI 0,25-8 BU-B - Cappuccio

3240250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240250>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,002 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)