

AI 0,25-8 YE-B - Cappuccio

3240251

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240251>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Capocorda, a nastro, 0,25 mm², lung. guaine 8 mm, colore: giallo (è necessario il CF 3000-TOOLKIT 0,25)



I vantaggi

- I capocorda a nastro sono stati sviluppati appositamente per la crimpatrice CF 3000 -2,5
- Disponibili nelle sequenze a colori più importanti fino a 2,5 mm²
- In questo modo è possibile cablare tutti i morsetti componibili, in particolare quelli del sistema CLIPLINE complete

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 3240251 |
| Pezzi/conf. | 1.000 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1.000 Pezzi |
| Codice vendita | BH3414 |
| Codice prodotto | BH3414 |
| GTIN | 4046356461412 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,104 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,099 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | DE |

AI 0,25-8 YE-B - Cappuccio

3240251

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240251>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo


| | |
|----------------------------|---|
| Tipo di prodotto | Boccola aderente |
| Caratteristica di prodotto | Stampo nastrato per la produzione automatizzata |
| | Con certificazione UL |
| | Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica |
| | Soddisfa pienamente i requisiti delle norme DIN 46228-4 e UL 486F |
| | Collare in plastica in polipropilene |
| | Senza alogenati |
| | Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C |

Dati di collegamento

Connessione conduttori

| | |
|---|----------------------|
| Sezione conduttore flessibile max. | 0,25 mm ² |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 24 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |

Dimensioni

| | |
|---------------------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Lunghezza anelli | 12,5 mm |
| Lunghezza zona di contatto | 8 mm |
| Lunghezza di spelatura massima | 10 mm |
| Diametro anelli | 0,8 mm |
| Spessore parete anelli | 0,15 mm |
| Spessore collare isolante | 0,25 mm |
| Misure interne collare isolante | 2,2 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|----------------------------|
| Colore | giallo (RAL 1018) |
| Materiale | CU-DHP |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Rivestimento | stagnatura galvanica |
| Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

AI 0,25-8 YE-B - Cappuccio



3240251

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240251>

| | |
|------------------|---------|
| Lunghezza anelli | 12,5 mm |
|------------------|---------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|------------------------------|---|
| Temperatura costante | 105 °C (-40 °C senza carico / 0 °C carico dinamico) |
| Temperatura intervallo breve | 120 °C |

Normative e prescrizioni

| | |
|----------------|-----------|
| Design a norma | UL 486F-E |
|----------------|-----------|

Disegni

Disegno quotato



Lunghezza del manicotto (b), lunghezza dell'area di contatto (h) misura interna del collare di isolamento (d), diametro del manicotto (k), spessore del collare di isolamento (i), spessore della parete del manicotto (j)

AI 0,25-8 YE-B - Cappuccio

3240251

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240251>



Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240251>



cULus Listed

ID omologazione: E488001

AI 0,25-8 YE-B - Cappuccio

3240251

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240251>



Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000005 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

AI 0,25-8 YE-B - Cappuccio

3240251

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240251>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com