# WT-HF 2,5X98-L - Fascetta per cavi

3240735

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240735

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fascetta fermacavi, versione standard, per una rapida e sicura fasciatura

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 3240735 |
| Pezzi/conf. | 1.000 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1.000 Pezzi |
| Codice vendita | BE7131 |
| Codice prodotto | BE7131 |
| GTIN | 4046356704519 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,277 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,219 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | IT |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Fascetta fermacavo |
| Resistenza alla trazione GRP | 80 N |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 2,5 mm |
| Lunghezza | 98 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Conforme alla normativa RoHS | sì |
| Colore | trasparente |
| Materiale | PA 6.6 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

### Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Diametro esterno conduttore | 1 mm ... 21 mm |
| Resistenza alla trazione | 80 N |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto) | 23,00 °C 50,00 % La poliammide 6.6 ha marcate proprietà igroscopiche. In base all'umidità dell'aria ambiente essa assorbe o cede acqua. Con un contenuto di acqua del 2-3% le caratteristiche sono ottimali. Nella speciale confezione destinata all'articolo viene mantenuto il livello di umidità dell'aria ottimale. Per conservare le caratteristiche ottimali è necessario rispettare i seguenti punti per quanto riguarda la conservazione: conservare nella confezione originale chiusa, manipolare brevemente l'articolo dopo l'apertura della confezione, evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole, evitare il calore diretto. |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -10 °C ... 60 °C |
| Resistenza ai raggi UV | no |
| Temperatura intervallo breve | 110 °C |
| Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | non allentabile |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240735

**DNV**
ID omologazione: TAE00004VK

**UL Recognized**
ID omologazione: E328576-20210901

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-15.0 | 27140702 |
| ECLASS-13.0 | 27140702 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000046 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com