# WT-STEEL SH 7,9X520 - Fascetta per cavi

3240829

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240829

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fascetta fermacavo, in acciaio inox (AISI 316), adatta anche per le condizioni ambientali più aggressive (es. acqua salata), con chiusura sferica, per una fasciatura e un fissaggio rapidi e sicuri

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 3240829 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | BE7132 |
| Codice prodotto | BE7132 |
| GTIN | 4046356705776 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10,3 g |
| Numero tariffa doganale | 73269098 |
| Paese di origine | GB |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Fascetta fermacavo |
| Resistenza alla trazione GRP | 1335 N |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 7,9 mm |
| Lunghezza | 520 mm |
| Spessore materiale max. | 0,25 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Conforme alla normativa RoHS | sì |
| Colore | argento |
| Materiale | Acciaio inox 1.4401 / AISI 316 |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

### Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Diametro esterno conduttore | ≤ 152,00 mm |
| Resistenza alla trazione | 1335 N |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -80 °C ... 538 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -80 °C ... 538 °C |
| Resistenza ai raggi UV | sì |
| Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | non allentabile |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240829

**cULus Listed**
ID omologazione: E328576

**DNV**
ID omologazione: TAE000057Y

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-15.0 | 27140702 |
| ECLASS-13.0 | 27140702 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000046 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com