

C-FC 6/M4 - Capocorda a forcella

3240148

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240148>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Capocorda a forcella, non isolata, 2,6 - 6 mm², M4



I vantaggi

- I capocorda a forcella senza collare in plastica possiedono un collo saldobrasato e raggiungono forze di estrazione elevate in combinazione con le pinze CRIMPFOX-RC ... e CRIMPFOX-RCI ...
- Le varianti isolate sono prive di alogenati e dotate di "EASY ENTRY"

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 3240148 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | BH3442 |
| Codice prodotto | BH3442 |
| GTIN | 4046356453653 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,39 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,39 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | CN |

C-FC 6/M4 - Capocorda a forcella

3240148


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240148>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo di prodotto | Connettore |
| Caratteristica di prodotto | Design in base alla norma DIN 46234 |
| | Brasato |
| | Stagnatura galvanica |

Dimensioni

| | |
|------------------------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 8,2 mm |
| Lunghezza anelli | 19,5 mm |
| Lunghezza collare isolante | 6,5 mm |
| Lunghezza di spelatura massima | 9 mm |
| Distanza collare isolante centrale | 7,5 mm |
| Spessore materiale min. | 1 mm |
| Misure interne collare isolante | 3,6 mm |

Misure interne

| | |
|------------------|--------|
| Diametro interno | 4,3 mm |
|------------------|--------|

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|-----------------|
| Colore | argento |
| Materiale | Rame |
| Rivestimento | stagnata |
| Sostanze contenute | senza alogenati |

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

| | |
|------------------|---------|
| Lunghezza anelli | 19,5 mm |
|------------------|---------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | 110 °C |
|----------------------------------|--------|

Normative e prescrizioni

| | |
|----------------|-----------|
| Design a norma | DIN 46234 |
|----------------|-----------|

C-FC 6/M4 - Capocorda a forcella


3240148

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240148>



Disegni

Disegno quotato



C-FC 6/M4 - Capocorda a forcella



3240148

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240148>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001052 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

C-FC 6/M4 - Capocorda a forcella



3240148

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240148>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com