

# ES-SSMK-GB 96X30 - Striscia di siglatura a innesto



5032455

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032455>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Striscia di siglatura a innesto, Foglio, trasparente/bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 22, altezza del campo di testo: 26 mm, larghezza del campo di testo: 92 mm



## Dati commerciali

Codice articolo	5032455
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2414
Codice prodotto	BG2414
GTIN	4017918095826
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,09 g
Numero tariffa doganale	48025890
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

Note generali	La qualità di stampa può variare a seconda della stampante laser
---------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
------------------	---------------------------

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	22
Numero di cartellini per riga	2

### Dimensioni

Larghezza	92,00 mm
Altezza	26,00 mm
Profondità	0,15 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	92 mm
Altezza del campo di testo	26 mm

### Indicazioni materiale

Colore	multicolore (RAL -)
	bianco (RAL 9010)
	trasparente
Materiale	Cartoncino
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	Cartone
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

### Montaggio

Tipo di montaggio	inserire
-------------------	----------

5032455

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032455>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

5032455

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032455>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)