

# UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP - Modulo passivo



5603257

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5603257>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo portafusibili con morsetti schermati e segnalazione guasti al fusibile (per schede digitali dei controllori Delta V)



## I vantaggi

- Questi moduli di interfaccia specifici per moduli DeltaV vengono impiegati insieme ai rispettivi cavi di sistema

## Dati commerciali

Codice articolo	5603257
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK218K
Codice prodotto	DK218K
GTIN	4017918955014
Peso per pezzo (confezione inclusa)	233,87 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	208,9 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	US

# UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP - Modulo passivo



5603257

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5603257>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Famiglia di prodotti	VARIOFACE
Numero di poli	16
Numero di canali	8

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	24 V DC
Max. amperaggio per segnale	50 mA (con impostazioni di fabbrica con fusibile 50 mAF, ammesso max. 1 A)

Controllore supportato: EMERSON DeltaV

Scheda I/O adatta	VE4001S2T2B3 VE4001S2T2B3 Series 2 VE4001S2T1B3 VE4002S1T1B3 VE4002S1T2B3 VE4002S1T2B3 Series 2
-------------------	--

### Dati di collegamento

#### Livello di campo

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

#### Livello di controllo

Collegamento	Connettore maschio IDC/FLK
Numero collegamenti	1
Numero di poli	16
Passo	2,54 mm

### Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	sì, in caso di guasto del fusibile
----------------------------------	------------------------------------

### Dimensioni

#### Dimensioni articolo

Larghezza	61 mm
Altezza	126 mm
Profondità	71 mm

# UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP - Modulo passivo



5603257

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5603257>

## Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
Materiale isolante custodia	Poliammide PA non rinforzato

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

## Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60664 DIN EN 50178
--------------------	---------------------------

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

## Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---


# UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP - Modulo passivo



5603257

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5603257>

## Disegni



Schema di collegamento UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP

# UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP - Modulo passivo



5603257

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5603257>

## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5603257>

		cUL Recognized	ID omologazione: E238705	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
keine				24 V	2 A	-	-

		UL Recognized	ID omologazione: E238705	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
keine				24 V	2 A	-	-

# UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP - Modulo passivo



5603257

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5603257>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

### ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP - Modulo passivo



5603257

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5603257>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	a00436ad-4865-4827-8032-be5c748636e1

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)