RAD-CAB-PFP600-25 - Cavo coassiale

5606126

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5606126

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cavo per antenna, diametro esterno: 15 mm (0.6 in.), conduttore interno rigido, attenuazione: 1,0 / 1,3 / 2,0 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: 2 x N (male), lunghezza cavo: 7,5 m (25 ft.)

I vantaggi

- Minima attenuazione
- Resistente ai raggi UV
- Per uso all'aperto

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Dati commerciali

Codice articolo	5606126
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNC6A3
Codice prodotto	DNC6A3
GTIN	4046356683937
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2.200 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.677 g
Numero tariffa doganale	85442000
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo coassiale

Caratteristiche elettriche

Frequenza	400 MHz ... 5,8 GHz
Impedenza	50 Ω

Dati di collegamento

Attacco connettore

Collegamento	N(m)
Note	bilaterale

Cavo / linea

Lunghezza cavo	7,5 m
Tipo di cavo	PFP-600
Guaina esterna, colore	nero
868 / 900 MHz	1 dB
2,4 GHz	1,3 dB

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27060310
ECLASS-13.0	27060310

ETIM

ETIM 10.0	EC001682

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	cbaa8f2e-cbef-4c71-bffe-dfca3f8241b9

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com