

WG-D HF 10,2 BK - Clip fermacavo a torsione



3241102

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241102>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Clip fermacavo a torsione, per la fasciatura rapida e senza utensili di cavi e conduttori, allentabili e riutilizzabili



La figura illustra una versione dell'articolo

Dati commerciali

Codice articolo	3241102
Pezzi/conf.	500 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1.000 Pezzi
Codice vendita	BE7133
Codice prodotto	BE7133
GTIN	4046356717311
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,428 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,409 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	TW

WG-D HF 10,2 BK - Clip fermacavo a torsione



3241102

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241102>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fascetta fermacavo
Resistenza alla trazione GRP	0 N

Dimensioni

Larghezza	10,2 mm
Lunghezza	26,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	PA 6.6
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	7,6 mm ... 10,2 mm
Resistenza alla trazione	0 N

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto)	23,00 °C 50,00 % La poliammide 6.6 ha marcate proprietà igroscopiche. In base all'umidità dell'aria ambiente essa assorbe o cede acqua. Con un contenuto di acqua del 2-3% le caratteristiche sono ottimali. Nella speciale confezione destinata all'articolo viene mantenuto il livello di umidità dell'aria ottimale. Per conservare le caratteristiche ottimali è necessario rispettare i seguenti punti per quanto riguarda la conservazione: conservare nella confezione originale chiusa, manipolare brevemente l'articolo dopo l'apertura della confezione, evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole, evitare il calore diretto.
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-10 °C ... 60 °C
Resistenza ai raggi UV	no

Montaggio

Tipo di montaggio	Twistare
-------------------	----------

WG-D HF 10,2 BK - Clip fermacavo a torsione



3241102

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241102>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

ETIM

ETIM 10.0	EC000046
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WG-D HF 10,2 BK - Clip fermacavo a torsione



3241102

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241102>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com