

# WP-OR M16 - Anello di tenuta



3241189

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241189>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Anello di tenuta, per filettatura M16, colore: nero



## I vantaggi

- Grazie alle loro caratteristiche di resistenza all'olio e di tenuta all'acqua e alla polvere, gli O-Ring in Perbunan possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni

## Dati commerciali

Codice articolo	3241189
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356785952
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,238 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,238 g
Numero tariffa doganale	40169300
Paese di origine	DE

# WP-OR M16 - Anello di tenuta

3241189

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241189>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di filettatura	M16
---------------------	-----

### Dimensioni

Altezza	2 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M16

### Misure interne

Diametro interno	14 mm
------------------	-------

### Indicazioni materiale

Materiale	Perbunan
-----------	----------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 120 °C

# WP-OR M16 - Anello di tenuta



3241189

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241189>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

### ETIM

ETIM 10.0	EC001181
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# WP-OR M16 - Anello di tenuta



3241189

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241189>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)