

ATP-UK - 仕切り板



3003224

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3003224>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

仕切り板、幅: 1.5 mm、高さ: 56 mm、色: 灰



販売用データ

アイテム番号	3003224
梱包単位	50 pc
最低注文数	50 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BE1Z1X
カタログのページ	ページ 458 (C-1-2019)
GTIN	4017918090500
1個あたりの重量 (梱包を含む)	3.58 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	3.466 g
関税率	85389000
生産国	CN

技術データ

製品特性

製品ライン	パーティションプレート
-------	-------------

寸法

幅	1.5 mm
高さ	56 mm
奥行き	45.7 mm

材料仕様

色	灰
部材	PA
UL94難燃性クラス	V0
冷却時絶縁素材	-60 °C
絶縁素材の温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
相対絶縁素材温度指数 (Elec.、UL 746 B)	130 °C
鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130 (ASTM E 162)	合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130 (ASTM E 662)	合格
煙毒性NFPA 130 (SMP 800C)	合格

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度 (保管時/運搬時)	-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~ +70 °C)
周囲温度 (配線時)	-5 °C ... 70 °C
周囲温度 (動作時)	-5 °C ... 70 °C
許容湿度 (保管時/移動時)	30 % ... 70 %

ATP-UK - 仕切り板

3003224

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3003224>



分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ATP-UK - 仕切り板

3003224

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3003224>



Environmental product compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e 閾値を超える有害物質はありません
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - all rights reserved
<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp