

UNIFOX-PE VDE - Punttang

1212529

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212529>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Punttang, gebogen vorm, met openingsveer en arretering, fijngetande bek, stripmogelijkheid voor 1,5 mm² en 2,5 mm², geïntegreerde ringsleutel M8 - M10, VDE-getest 1000 V AC/1500 V DC

Uw voordelen

- Per stuk geteste veiligheidsgereedschappen volgens DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Gekarteld grijppoppervlak en scherpe snijkant
- Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip
- VDE-getest

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212529
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3161
Productcode	BH3162
GTIN	4046356589574
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	291,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	291 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"
---------------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Universeel gereedschap
toepassing	Aluminium
	Koper
Producteigenschap	Snijkant is inductief gehard
	Fijn getand grijpoppervlak
	Gehoekte ergonomische vorm
	Ergonomische tweecomponentenhandgreep
	Veerretour met vergrendeling
	Speciaal gereedschapsstaal, diepgesmeed en oliegehard
	VDE-getest

Afmetingen

lengte	200 mm
--------	--------

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	≤ 13,00 mm
---------------------	------------

Normen en bepalingen

tests	DIN EN 60 900 (VDE 0682 DEEL 201)
	DIN ISO 5745


UNIFOX-PE VDE - Punttang

1212529

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212529>



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212529>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE-goedkeuringssymbool

Toelatings-ID: 40052526

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043816
ECLASS-15.0	21043816

ETIM

ETIM 10.0	EC000835
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

UNIFOX-PE VDE - Punttang

1212529

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212529>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl