

AI 70 -20 YE - Endehylse

3201848

El-nr.: 2000122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201848>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Endehylse, Lengde kontaktområde: 20 mm, hylselengde: 37 mm, farge: gul

Dine fordeler

- Endehylsene med kunststoffkrage består av mykt elektrolyttkobber med galvanisk fortinning
- Isolasjonssikkerheten for tilkoblinger som ligger tett ved hverandre er god, og oppsplitting av tråder forhindres.

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3201848
Pakkestørrelse	25 Stk.
Minimum bestillingsmengde	25 Stk.
Rabattgruppe	31BBH3
Produktnøkkel	BH3411
Katalogside	Side 481 (C-3-2019)
GTIN	4017918156923
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	4,588 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	4,37 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

AI 70 -20 YE - Endehylse

3201848

El-nr.: 2000122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201848>



Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Endehylser er ikke registrert i DIN 46228-4:1990-09
----------	---

Artikkelegenskaper


Produkttype	Endehylse
Produktegenskap	Består av mykt elektrolyttkobber med galvanisk fortinning
	Oppfyller dimensjonskravene i DIN 46228-1 og UL 486F
	Plastkrage av polypropylen
	Halogenfri
	Lang-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C

Tilkoblingsdata

Ledertilkobling

Maks. flertrådet ledertverrsnitt	70 mm ²
Ledertverrsnitt AWG max	2/0
Avisoleringslengde	25 mm

Dimensjoner

Målskisse	
Hylselengde	37 mm
Lengde kontaktområde	20 mm
Avisoleringslengde maks.	25 mm
Hylsediameter	12,7 mm
Tykkelse hylsevegg	0,35 mm
Tykkelse isolasjonskrage	0,6 mm
Innvendige mål isolasjonskrage	16 mm

Materialangivelser

Farge	gul (RAL 1018)
Material	CU-DHP
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
Belegg	galvanisk fortinnet
Overflatetilstand	galvanisk fortinnet
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Mekaniske egenskaper

AI 70 -20 YE - Endehylse

3201848

El-nr.: 2000122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201848>



Tekniske spesifikasjoner


Hylselengde	37 mm
-------------	-------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Varig temperatur	105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
Korttidstemperatur	120 °C

Tegninger



Hylselengde (b), lengde kontaktområde (h), innvendig mål isolasjonskrage (d), hylsediameter (k), isolasjonskrageetykkelse (i), hylseveggettykkelse (j)

AI 70 -20 YE - Endehylse

3201848

EI-nr.: 2000122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201848>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

3201848

EI-nr.: 2000122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201848>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com