

PML-T102 (26X280)R - Rörmärkning



1014231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014231>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Rörmärkning, Rulle, röd, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2: förtryckt, monteringsätt: limning, diameter: 0 mm, Antal enskilda skyltar: 250, textfältets höjd: 26 mm, textfältets bredd: 280 mm

Fördelar

- Rörledningsmärkning som klistras fast, omärkt
- Lämpliga för användning inomhus och utomhus
- Märkning av rörledningar enligt DIN 2403
- I kombination med PML-GHS skyltar för farliga ämnen är en märkning enligt förordningen för farliga ämnen (GefStoffV) möjlig
- Hög vidhäftningsförmåga
- Fint perforerade pilspetsar möjliggör en enkel separering av spetsar som inte behövs
- Hög temperaturbeständighet
- Grupp 2 (ånga)

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1014231
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2611
Produktnyckel	BG2611
GTIN	4046356784276
Vikt per styck (inklusive förpackning)	491,11 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	491 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

PML-T102 (26X280)R - Rörmärkning



1014231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014231>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anläggningsmärkare
Användningsområde	Rörledningsskyltar
	Rörledningsmärkning enligt DIN 2403
Konstruktion	Rektangel

Märkning

Antal enskilda skyltar	250
märkning	förtryckt

Mått

Bredd	280 mm
Höjd	26 mm
Diameter	0,00 mm

Textfält

Textfältets bredd	280 mm
Textfältets höjd	26 mm

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	50 µm
Klister	Akrylat
Färg	röd (RAL 3001)
Material baselement	Polyester

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

PML-T102 (26X280)R - Rörmärkning



1014231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014231>

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %
Lagertålighet	2 År

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

PML-T102 (26X280)R - Rörmärkning

1014231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014231>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	40200202
ECLASS-15.0	40200202

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-T102 (26X280)R - Rörmärkning



1014231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014231>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com