

WP 10T - Webbpanel



2700934

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700934>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Webbpanel, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 pixel (SVGA), 65536 färger, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, utan bussystem.

Fördelar

- Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning
- Enkelt enhetsbyte - visualiseringsprojektet är sparad på PLC:n (webbserver)
- Mikrobrowser (WebVisit-klient) standardmässigt integrerat i alla enheter
- Display i storlekar från 8,9 cm (3,5") till 38,1 cm (15") finns tillgängliga
- Kort drifttagningstid
- Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2700934
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRCABD
Produktnyckel	DRCABD
GTIN	4046356665704
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2 276 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 800 g
Tullnummer	84714100
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Operatörspanel
------------	----------------

Datorinformation

Processor	Arm9™, 200 MHz
Operativsystem	Windows® CE 5.0
Arbetsminne	64 MB SDRAM
Lagringsminne	Flash, 32 MB

Display

Display-typ	26.4 cm / 10.4"-TFT
Bildskärmsupplösning	800 x 600 Pixel (SVGA)
Touch-teknik	analog-resistiv (polyester)
Displaybelysningstyp	LED
Ljusstyrka	340 cd/m² typiskt (reglerbar)
MTBF	50000 h
Antal färger	65536 färger

Gränssnitt

Gränssnitt	2x USB Host 2.0
Nätverk	1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Bussystem	utan bussystem

Systemegenskaper

Användarprogram	MicroBrowser
-----------------	--------------

Elektriska egenskaper

Effektförbrukning	typ. 14,4 W
-------------------	-------------

Försörjning

Matningsspänning	24 V DC ±20 %
Strömförbrukning typisk	0,6 A

Försörjning

Effektförbrukning	typ. 14,4 W
-------------------	-------------

Montering

Monteringssätt	Frontmontering
----------------	----------------

Materialuppgifter

Material frontplatta	Aluminium (naturligt eloxerad)
Kåpans material	Förzinkad stålplåt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65 (front), IP20 (baksida)
	NEMA 4X
Drifttemperatur	0 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 85 % (ingen daggbildning)
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	20 % ... 85 % (ingen daggbildning)
Stötar	DIN EN 60068-2-27
Vibration (drift)	DIN EN 60068-2-6

Mått

Bredd	295 mm
Höjd	220 mm
Djup	60 mm

Yttermått

Bredd / Höjd / Djup	295 mm / 220 mm / 5 mm (Frontplattans mått)
---------------------	---

Byggmått

Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup	287 mm / 212 mm / 55 mm
-------------------------------	-------------------------

Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC001412
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
--	-----------------------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com