

ES-SSMK-GB 60X18 - Striscia di siglatura a innesto



5032468

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032468>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Striscia di siglatura a innesto, Foglio, trasparente/bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 75, altezza del campo di testo: 14 mm, larghezza del campo di testo: 56 mm



Dati commerciali

Codice articolo	5032468
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2414
Codice prodotto	BG2414
GTIN	4017918095833
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,75 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,75 g
Numero tariffa doganale	48025890
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Siglatura di apparecchiature in bianco
------------------	--

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	75
Numero di cartellini per riga	5

Montaggio

Tipo di montaggio	inserire
-------------------	----------

Indicazioni materiale

Colore	multicolore
	bianco (RAL 9010)
	trasparente
Materiale	Cartoncino
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	Cartone
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)

Dimensioni

Larghezza	56 mm
Altezza	14 mm
Profondità	0,15 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	56 mm
Altezza del campo di testo	14 mm

Note

Note generali	La qualità di stampa può variare a seconda della stampante laser
---------------	--

ES-SSMK-GB 60X18 - Striscia di siglatura a innesto



5032468

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032468>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ES-SSMK-GB 60X18 - Striscia di siglatura a innesto



5032468

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032468>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com