

ES-SSMK-GB 60X18 - Striscia di siglatura a innesto



5032468

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032468>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Striscia di siglatura a innesto, Foglio, trasparente/bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 75, altezza del campo di testo: 14 mm, larghezza del campo di testo: 56 mm



Dati commerciali

Codice articolo	5032468
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2414
Codice prodotto	BG2414
GTIN	4017918095833
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,75 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,75 g
Numero tariffa doganale	48025890
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali	La qualità di stampa può variare a seconda della stampante laser
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
------------------	---------------------------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	75
Numero di cartellini per riga	5

Dimensioni

Larghezza	56,00 mm
Altezza	14,00 mm
Profondità	0,15 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	56 mm
Altezza del campo di testo	14 mm

Indicazioni materiale

Colore	multicolore (RAL -)
	bianco (RAL 9010)
	trasparente
Materiale	Cartoncino
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	Cartone
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifiche di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Montaggio

Tipo di montaggio	inserire
-------------------	----------

5032468

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032468>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

5032468

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032468>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com