

FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI/IN - Frontadapter



2321486

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321486>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-frontadapter, voor GE Fanuc PACSystems RX3i, max. aansluitbaar 1x 32 kanalen

Uw voordelen

- Steekbaar op de I/O-kaarten
- Verbinding via geschikte VARIOFACE-interfacemodulen
- Overdracht van max. 32 kanalen via één 50-polige systeemkabel

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2321486
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK231G
Productcode	DK231G
GTIN	4046356339889
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	133,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	132,8 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Frontadapter
Isolatie-eigenschappen	
Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning (AC)	≤ 25 V AC
bedrijfsspanning (DC)	≤ 60 V DC
stroom (per circuit)	≤ 1 A
stroom (per aansluiting)	≤ 8 A (Voeding via aparte spanningsvoorziening)
Nominale isolatiespanning	63 V
test-stootspanning	0,6 kV

ondersteunde besturing GE-FANUC RX3i

Geschikte I/O-kaart	IC694MDL660
---------------------	-------------

aansluitgegevens

veldniveau

Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	50
Rastermaat	2,54 mm

voeding

Aansluitmethode	steekbare veerdrukaansluiting
Aderdoorsnede massief	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Artikelaafmetingen

Breedte	34,8 mm
Hoogte	108,5 mm
diepte	59,62 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP00
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C

FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI/IN - Frontadapter



2321486

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321486>

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)

-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen

DIN EN 50178

IEC 60664

Montage

Inbouwpositie

willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening

Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.


FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI/IN - Frontadapter



2321486

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321486>

Tekeningen



FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI/IN - Frontadapter



2321486

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321486>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl