

ST-REL3-SW 24/21 - Relaisstekers



2822053

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2822053>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Relaissteker, voorzien van Siemens-KAMMRELAIS®, contacten (Ag): gemiddelde vermogens, 1 wisselcontact, ingangsspanning 24 V AC, met lichtindicatie, steekbaar op basisklemmenblok

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2822053
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	DK6122
GTIN	4017918077204
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	58,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	58,9 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaismoduul
Bedrijfstoestand	100 % ED
Levensduur mechanisch	ca. 10^7 schakelingen (ca. 10^6 bij AC-relais)

Onderhoudsstatus gegevens

datum laatste dataonderhoud	19.03.2025
-----------------------------	------------

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	1,32 W
Testspanning (Wikkeling/contact)	1 kV AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact)

Ingangsgegevens

spoelzijde

Nominale ingangsspanning U_N	24 V AC
Ingangsspanningsbereik	19,2 V AC ... 26,4 V AC
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op U_N	0,8 ... 1,1
Schakelgedrag van de aandrijving	monostabiel
typische ingangsstroom bij U_N	55 mA
aanspreektijd typ.	4 ms ... 15 ms (bij AC)
afvaltijd bereik typ.	4 ms ... 15 ms (bij AC)
bedrijfsspanningsindicatie	ja

Uitgangsgegevens

schakelen

Type contactswitch	enkelvoudig contact, 1 wisselcontact
type schakelcontact	Enkelvoudig contact
Contactmateriaal	Ag, verguld
Schakelspanning maximaal	250 V AC/DC
continue grensstroom	5 A
inschakelstroom maximaal	5 A
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal	120 W (bij 24 V DC)
	60 W (bij 48 V DC)
	50 W (bij 60 V DC)
	50 W (bij 110 V DC)
	70 W (bij 220 V DC)
	500 VA (bij 250 V AC)

Afmetingen

Breedte	20,8 mm
Hoogte	33 mm

ST-REL3-SW 24/21 - Relaisstekers



2822053

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2822053>

diepte	66,5 mm
--------	---------

Materiaal

Kleur	transparant
-------	-------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C


Normen en bepalingen

normen / bepalingen	DIN VDE 0110b gr. C voor 250 V AC
	DIN VDE 0160 (in relevante delen)

Montage

montagetechniek	steekmontage
-----------------	--------------

Tekeningen



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---