

AB/SS-EX - Opplagsbukk



0404415

El-nr.: 1266010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0404415>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Opplagsbukk av isolasjonsmaterial med to låseskruer, kan brukes valgfritt for samleskinne 3 x 10 mm eller 6 x 6 mm, farge: Grå

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0404415
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBE7
Produktnøkkel	BE7113
GTIN	4017918001872
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	9,77 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	9,77 g
Tolltariffnummer	85472000
Opprinnelsesland	PL

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Poltall	1,00
---------	------

Elektriske egenskaper

Nominell strøm I_N	0 A
----------------------	-----

Dimensjoner

Bredde	19,4 mm
Høyde	23,4 mm
Dybde	21,7 mm
Lengde	23,4 mm
Diameter	4,5 mm

Materialangivelser

Farge	grå (RAL 7042)
Material	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-40 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 110 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	Direktemontering
----------------	------------------

0404415

EI-nr.: 1266010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0404415>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

ETIM

ETIM 10.0	EC001166
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

0404415

EI-nr.: 1266010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0404415>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com